

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-925, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094248 7
GTIN	10076490458642
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-925. Guanto con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** e doppio rivestimento in nitrile e schiuma di nitrile per un'ottima combinazione di elevata sensibilità, presa sicura sull'olio e buona protezione della pelle. Una tecnologia Grip di nuova concezione riduce il rischio dello scivolamento di oggetti dalle mani nelle aree di lavoro dinamiche. Particolarmente adatto per ordinamento e controllo dei componenti leggeri, montaggio di pezzi oleosi, dotazione e scaricamento di nastri di produzione, lavori di manutenzione.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	3111A
Materiale supporto	Nylon spandex
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	205 mm
Colore	blu
Peso	17,5 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Nitril
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso