

uvex**Paio di guanti uvex phynomic XG, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094407 9
GTIN	4048612036648
Classe articolo	04W

Descrizione**Esecuzione:**

Uvex phynomic XG. Il rivestimento in schiuma di nitrile con tecnologia uvex Xtra Grip garantisce una presa straordinaria sull'olio, nonché un'elevata traspirabilità. Nonostante la robustezza e la resistenza all'abrasione, il guanto si contraddistingue per il basso peso e l'elevata flessibilità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Serie	uvex phynomic
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Materiale supporto	poliammide riciclato, elastan, carbonio
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / antracite
Peso	35 g
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso