

## Calibro a tampone A-ZC 6-13, Ø Misura nominale: 56mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	484020 56
GTIN	2050001952097
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.

Calibri a tampone per **campi di tolleranza ISO A – ZC** nei **gradi di tolleranza base 6 – 13**.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**
- **Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.**
- **Per i calibri con misure intermedie e tutti i Ø con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.**
- **Indicare la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell'ordine indicare il campo di tolleranza (A – ZC) e il grado di tolleranza base (6 – 13), per es. n. art. 484020 10F10.**

### Descrizione tecnica

Campo di tolleranza	ZB
Campo di tolleranza	JS
Campo di tolleranza	T
Campo di tolleranza	E
Campo di tolleranza	X
Campo di tolleranza	FG
Campo di tolleranza	N

Campo di tolleranza	B
Campo di tolleranza	ZC
Campo di tolleranza	K
Campo di tolleranza	U
Campo di tolleranza	EF
Campo di tolleranza	Y
Campo di tolleranza	G
Campo di tolleranza	P
Campo di tolleranza	C
Campo di tolleranza	Z
Campo di tolleranza	H
Campo di tolleranza	R
Campo di tolleranza	CD
Campo di tolleranza	ZA
Campo di tolleranza	J
Campo di tolleranza	S
Campo di tolleranza	D
Campo di tolleranza	V
Campo di tolleranza	F
Campo di tolleranza	M
Campo di tolleranza	A
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Qualità	6
Qualità	9
Qualità	13
Qualità	10
Qualità	8

Qualità	11
Qualità	12
Qualità	7
Dimensione nominale	56 mm
Tipologia di calibro	Calibro passa
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Taratura	M2
Tipo di prodotto	Tampone

### Servizi

Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm	028340 60
Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 60 mm	028300 60