

**Bit per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 con foro, Profilo Torx Plus® IPR: 25IPR****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 674256 25IPR  |
| GTIN            | 4013288155658 |
| Classe articolo | 63H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 – 675050.

**Uso:**

Per tutte le viti del tipo Torx Plus® per carichi pesanti. Le viti Torx Plus® si utilizzano molto per il fissaggio di inserti o trasmissioni.

Per viti con profilo Torx Plus® IPR e spina di sicurezza.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Materiale:**

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

**Descrizione tecnica**

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Lunghezza complessiva            | 50 mm                                     |
| Codolo esagonale per bit         | E 6,3                                     |
| Impronta IPR Torx Plus®          | 25IPR                                     |
| Denominazione originale prodotto | 867/4 IPR                                 |
| Profilo di manovra               | Giravite per viti TORX-PLUS® IPR con foro |
| Materiale                        | Lega speciale al cromo-vanadio, tenace    |
| Tipo di prodotto                 | Utensile bit                              |

