



Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl avvitatore angolare cilindrico, Modello: 71126360



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	071120 71126360
GTIN	4014586883847
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori a impulsi FEIN ACCU TEC sono realizzati per le massime esigenze in termini di avvitature precise nella produzione in serie.

- **Motori EC senza spazzole con durata notevolmente superiore e riduzione dei costi di manutenzione fino all'80%.**
- **Ritardo di riaccensione dopo l'avvitatura per evitare la "post-avvitatura".**
- **Blocco alla riaccensione in caso di carica della batteria insufficiente per il processo di avvitatura.**
- **Minori tolleranze di serraggio per una elevata qualità di avvitatura.**
- **Coppie di serraggio precise e costanti indipendentemente dal caso di avvitatura.**
- **Avvitatori a prova di collaudo, valore CmK > 1,67 ± 10% (riferito a 6 Sigma) secondo ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

La coppia di allentamento è superiore del 25% alla coppia di serraggio.

Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl per una programmazione semplice e personalizzata da PC mediante adattatore di programmazione (n. art. 071135 Dim. 92604163).

Parametri programmabili a piacere: numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia di coppia e tempo.

Fino a 5 fasi di programma. Adattamento preciso al corrispondente caso di avvitatura.

Disattivazione di fine corsa mediante frizione meccanica. Ideale per ottimizzazione di processi e tempi.

Avvitatore a impulsi con batteria agli ioni di litio. Senza manutenzione fino a 500.000 avvitature.

Fornitura:

Viene fornito il solo avvitatore **senza batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare**. Ordinare batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare compatibili con l'apparecchio.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832.

Gli strumenti di controllo della coppia sono disponibili a partire dal n. art. 654300.

Per i sensori della coppia/dell'angolo di rotazione vedi n. art. 654381.

Servizio di taratura su richiesta.

Descrizione tecnica

Struttura del motore	Motore EC senza spazzole
Denominazione originale prodotto	ASW 18-45 PC
Campo del numero di giri	25 - 310 min ⁻¹
Peso con batteria	1,7 kg
Forma	Avvitatore angolare cilindrico
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Campo di coppia	20 - 45 Nm
Testa angolare adatta	071133 15010
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Adattatore di programmazione Modello 92604163	071135 92604163
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Utensile di regolazione ACCU TEC Modello ESTW	071119 ESTW

Dispositivo elettronico di controllo per chiavi
dinamometriche "TTT"

654340