

Braccio di carico rigido, Lunghezza base m / portata t: 1,6/2,5**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919973 1,6/2,5
GTIN	4052462012776
Classe articolo	94B

Descrizione**Esecuzione:**

I bracci di carico aumentano la portata del carrello elevatore a forche. Robusta struttura in acciaio con tasche d'inforcamento per bracci di forca. Adatta anche per carrelli elevatori a staffa. Catena di fissaggio contro lo scivolamento involontario e gancio girevole. Esecuzione rigida con 3 possibili posizioni di gancio.

Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, arancio giallastro RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Nota:

Rispettare la portata del carrello elevatore a forche!
Non fornibili in Italia.

Descrizione tecnica

Larghezza	600 mm
Lunghezza base	1600 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza	220 mm
Capacità di carico sull'occhiello più esterno	500 kg
Portata massima	2500 kg
Peso	73 kg
Dimensione interna sedi forche altezza	80 mm
Distanza sedi forche	160 mm

Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Braccio di carico