

Braccio di carico rigido, Lunghezza base m / portata t: 2,4/2,5**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 919973 2,4/2,5 |
| GTIN | 4052462012813 |
| Classe articolo | 94B |

Descrizione**Esecuzione:**

I bracci di carico aumentano la portata del carrello elevatore a forche. Robusta struttura in acciaio con tasche d'inforcamento per bracci di forca. Adatta anche per carrelli elevatori a staffa. Catena di fissaggio contro lo scivolamento involontario e gancio girevole. Esecuzione rigida con 3 possibili posizioni di gancio.

Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, arancio giallastro RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Nota:

Rispettare la portata del carrello elevatore a forche!
Non fornibili in Italia.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------|
| Larghezza | 600 mm |
| Lunghezza base | 2400 mm |
| Dimensione interna sedi forche larghezza | 220 mm |
| Capacità di carico sull'occhiello più esterno | 250 kg |
| Portata massima | 2500 kg |
| Peso | 88 kg |
| Dimensione interna sedi forche altezza | 80 mm |
| Distanza sedi forche | 160 mm |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Gamma colori | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |
| Tipo di prodotto | Braccio di carico |