Garant

Disco abrasivo su sue lati (ZA) Attacco M14, ∅ 125 mm, Grana: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566347 40
GTIN	4045197890566
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:
Disco abrasivo innovativo con **rivestimento su due lati in grana abrasiva** con zirconio **(ZA)** e **struttura estremamente sottile e robusta** (3,5 mm). Maggior controllo nei lavori di precisione grazie ai **fori di ispezione**. Con filettatura M14 per l'attacco diretto su smerigliatrice angolare, uso con adattatore n. art. 566348.
Uso:
Versatilità, **smussatura precisa** con angolo di registrazione ridotto, **smerigliatura bilaterale in punti stretti** con una sola operazione, tuffo in scanalature.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	diritto
Grana	40
∅ disco	125 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	∅ 125 mm
Filettatura	M14
Angolo di registrazione consigliato	3-5 grado
ottimizzato per il materiale	INOX
ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica max.	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo su due lati

Accessori

Flangia di serraggio M14 per disco abrasivo su due lati	566348