

Garant
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 15mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614800 15
GTIN	4045197160256
Classe articolo	61B

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 200 mm

Apertura bocca b: 33,4 mm

Altezza bocca h_1 : 6,9 mm

Altezza anello h_2 : 10 mm

Ø anello D: 28,9 mm

Carico di coppia del cricchetto: 200 Nm

Descrizione tecnica

Ø Anello D	28,9 mm
Lunghezza chiave L	200 mm
Altezza anello h_2	10 mm
Carico di coppia del cricchetto	200 Nm
Apertura bocca b	33,4 mm
Altezza bocca h_1	6,9 mm
Apertura	15 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave