


Garant**Disco abrasivo su sue lati (ZA) Attacco M14, Ø 125 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566347 80
GTIN	4045197890313
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Disco abrasivo innovativo con **rivestimento su due lati in grana abrasiva** con zirconio (ZA) e **struttura estremamente sottile e robusta** (3,5 mm). Maggior controllo nei lavori di precisione grazie ai **fori di ispezione**. Con filettatura M14 per l'attacco diretto su smerigliatrice angolare, uso con adattatore n. art. 566348.

Uso:

Versatilità, **smussatura precisa** con angolo di registrazione ridotto, **smerigliatura bilaterale in punti stretti** con una sola operazione, tuffo in scanalature.

Descrizione tecnica

Grana	80
Descrizione della forma	diritto
Ø disco	125 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Filettatura	M14
Angolo di registrazione consigliato	3-5 grado
ottimizzato per il materiale	INOX
ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica max.	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo su due lati

Accessori

Flangia di serraggio M14 per disco abrasivo su due lati	566348
---	--------