

Tavolo di sollevamento a pantografo, Portata kg / modello: 1000/1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Robusto pantografo con piattaforma in lamiera di acciaio liscia. Per il sollevamento e abbassamento continuo di carichi, bancali, gabbie a griglia metallica ecc. Utilizzo su pavimenti industriali senza montaggio in fossa, vista la struttura di ridotto ingombro in altezza. Comando semplice e sicuro mediante pulsanti con funzioni sollevamento/abbassamento dispositivo a uomo morto e arresto di emergenza. Protezione contro i sovraccarichi grazie alla valvola integrata limitatrice della pressione. Carico del tavolo mediante sollevatore o transpallet grazie alla rampa di accesso.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Nota:

- **Temperatura ambiente interna da 0 °C a 40 °C.**
- **Prima della messa in funzione, il montaggio e i collegamenti elettrici devono essere controllati da un tecnico specializzato.**
- **Verificare le caratteristiche del pavimento utilizzato in funzione del peso complessivo del tavolo di sollevamento.**

Descrizione tecnica

Larghezza	1140 mm
Portata	1000 kg
Peso	250 kg
Altezza C	82 mm

Altezza della corsa H	760 mm
Tempo della corsa	18 s
Lunghezza L	1450 mm
Tensione di rete	400 V
Frequenza di rete	50 Hz
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Tavola di sollevamento a forbici