

## ejendals

### Paio di guanti Tegera® 883A, Misure guanti da lavoro: 7



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094276 7
GTIN	7392626037311
Classe articolo	04R

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Tegera® 883A. Guanto sintetico con rivestimento in schiuma di nitrile per lavori di precisione. Con ottima indossabilità ed elevata traspirabilità. Adatto anche per ambienti di lavoro umidi e leggermente oleosi.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
EN 388	4131X

EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / grigio
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Norma	EN 407
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso