

## ejendals

### Paio di guanti non foderati Tegera® 6614, Misure guanti da lavoro: 10



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094386 10
GTIN	7340118315867
Classe articolo	04R

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Tegera® 6614.** Guanto in **cuoio pieno fiore** per lavori meccanici di precisione. Resistente al **contatto con il calore fino a 100 °C**. Con **rivestimento oleo- e idrorepellente** sul palmo.

##### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

##### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanti Driver
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	6
Materiale supporto	vero cuoio
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento

Materiale	vero cuoio
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Tipo di prodotto	Guanti in crosta di bovino