

ejendals

Paio di guanti non foderati Tegera® 6614, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094386 9
GTIN	7340118315980
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 6614. Guanto in **cuoio pieno fiore** per lavori meccanici di precisione. Resistente al **contatto con il calore fino a 100 °C**. Con **rivestimento oleo- e idrorepellente** sul palmo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Tipo di guanto	Guanti Driver
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	6
Materiale supporto	vero cuoio
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento

Materiale	vero cuoio
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Tipo di prodotto	Guanti in crosta di bovino