

ejendals

Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 11CVA, Misure guanti da lavoro: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094125 11
GTIN	7340118312668
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 11 CVA. Guanto per saldatori universale idrorepellente in pelle caprina pieno fiore di alta qualità. Con polsini e cuciture rinforzati. **Resistente al contatto con calore fino a 100 °C.** Senza cromo.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	320 mm

Materiale supporto	Pelle caprina pieno fiore
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Contenuto	12
Materiale	Pelle caprina pieno fiore
Campo di applicazione	Heavy Duty
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Modello B
Saldatura	WIG
Colore	giallo / bianco
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura