

ejendals

Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 118a, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094127 10
GTIN	7340118312729
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 118a. Guanto per saldatori universale in fiore bovino di crosta e pelle caprina pieno fiore. Con **indice rinforzato**. Resistente al **contatto con calore fino a 100 °C**. Non foderato.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	310 mm

Materiale supporto	Pelle caprina pieno fiore, pelle di crosta di bovino
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Contenuto	12
Materiale	Pelle caprina pieno fiore, fiore bovino di crosta
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Heavy Duty
Resistenza al calore fino a	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Modello B
Saldatura	MIG/MAG
Colore	giallo / bianco
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura