

**Paio di guanti vero cuoio, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094055 11 |
| GTIN | 4045197890405 |
| Classe articolo | 02H |

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto in pelle da utilizzare per evitare pericoli meccanici. Con **robusta cucitura doppia** e polsino gommato. La **robustezza del materiale esterno** garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.

Fodera interna in cotone esclusivamente sul palmo.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Fodera interna in cotone, esclusivamente sul palmo. **Guanto in cuoio di alta qualità** per proteggere la mano da rischi meccanici. Con **robusta cucitura doppia** e polsino gommato. La **robustezza del materiale esterno** garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----|
| Misure guanti da lavoro | 11 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Tipo di guanto | Guanti in vero cuoio |
| Contenuto | 12 |
| Materiale supporto | vero cuoio |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |
| Caratteristiche guanti | senza lattice |
| Variante del rivestimento | Nessun rivestimento |
| Peso | 180 g |
| Materiale | vero cuoio |
| Lunghezza | 260 mm |
| Spessore | 1 |
| EN 388 | 3133X |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Campo di applicazione | Heavy Duty |
| Colore | bianco |
| Tipo di prodotto | Guanti in crosta di bovino |