



## Paio di guanti Crosta di bovino, Misure guanti da lavoro: 11



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094012 11
GTIN	4045197890443
Classe articolo	02H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Guanto da lavoro in crosta di bovino robusto e di alta qualità, con **polsino gommato** e **fodera interna in cotone** sul palmo. Indice interamente in pelle.

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti in crosta di bovino
Contenuto	12
Materiale supporto	Crosta di bovino
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Privi di DMF

Caratteristiche guanti	senza lattice
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	165 g
Materiale	Crosta di bovino
Lunghezza	260 mm
Spessore	1
EN 388	4123X
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	grigio / verde
Tipo di prodotto	Guanti in crosta di bovino