

**Paio di guanti protettivi per saldatori, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094128 10
GTIN	4045197890467
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti per saldatori in fiore bovino e crosta di bovino combinati. **Con protezione arterie supplementare.**

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di silicone

Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	345 mm
Spessore	1
Materiale supporto	Fiore bovino / crosta di bovino
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	220 g
Contenuto	12
Materiale	Fiore bovino / crosta di bovino
Campo di applicazione	Universale
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Modello A
Saldatura	MIG/MAG
Colore	grigio
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura