

**Paio di guanti protettivi per saldatori, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094128 11
GTIN	4045197890474
Classe articolo	02H

**Descrizione****Esecuzione:**

**Guanti per saldatori** in fiore bovino e crosta di bovino combinati. **Con protezione arterie supplementare.**

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	11
Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di silicone

Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	345 mm
Spessore	1
Materiale supporto	Fiore bovino / crosta di bovino
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Peso	220 g
Contenuto	12
Materiale	Fiore bovino / crosta di bovino
Campo di applicazione	Universale
EN 388	4244X
EN 407	41214X
EN 12477	Modello A
Saldatura	MIG/MAG
Colore	grigio
Norma	EN 407
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura