

Garant
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614800 16
GTIN	4045197160263
Classe articolo	61B

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 216 mm

Apertura bocca b: 34 mm

Altezza bocca h_1 : 7,1 mm

Altezza anello h_2 : 10,6 mm

Ø anello D: 30,3 mm

Carico di coppia del cricchetto: 250 Nm

Descrizione tecnica

Carico di coppia del cricchetto	250 Nm
Apertura	16 mm
Altezza bocca h_1	7,1 mm
Altezza anello h_2	10,6 mm
Lunghezza chiave L	216 mm
Ø Anello D	30,3 mm
Apertura bocca b	34 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave