

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 32
GTIN	4045197286093
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 425 mm

Apertura bocca b: 65 mm

Altezza bocca h_1 : 13,8 mm

Altezza anello h_2 : 17 mm

Ø anello D: 60 mm

Carico di coppia del cricchetto: 900 Nm

Descrizione tecnica

Carico di coppia del cricchetto	900 Nm
Altezza anello h_2	17 mm
Altezza bocca h_1	13,8 mm
Lunghezza chiave L	425 mm
Apertura	32 mm
Ø Anello D	60 mm
Apertura bocca b	65 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave