



### Aspiratore solidi, Denominazione originale prodotto: 118HCSBS



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Classe articolo	07D

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Aspiratore industriale durevole e di qualità Nilfisk CFM „Grey Line“. **Aspiratore di solidi** con turbina potente e di lunga durata da 1 kW con corrente alternata di bypass. Ø ingresso 50mm. Vano raccogli sporco con ruote, sistema Easylift per il facile svuotamento del raccogli sporco.

**Aspiratore si sicurezza omologato per la classe di polveri H.**

##### Fornitura:

Inclusi sacchetto filtro di sicurezza „safe bag system“, filtro stellare. **Senza accessori.**

##### Nota:

Accessori adatti vedi n. art. 078551-078552.

Potenza assorbita: 1000 W

Volume del serbatoio: 25 l

Lunghezza: 510 mm

Larghezza: 500 mm

Altezza: 950 mm

Numero di turbine: 1

#### Descrizione tecnica

Rumorosità	75 dB(A)
------------	----------

## Scheda tecnica

Peso	26 kg
Volume del serbatoio	25 l
Numero di turbine	1
Larghezza	500 mm
Potenza assorbita	1000 W
Portata d'aria	45 l/s
Lunghezza	510 mm
Altezza	950 mm
Depressione	215 mbar
Denominazione originale prodotto	118HCSBS
Alimentazione	Alimentazione di rete

### Accessori

Set per industria Ø Tubo flessibile 50 mm	078552 50
Set per industria resistente all'olio Ø Tubo flessibile 50 mm	078551 50