

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 8
GTIN	4045197160188
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 136 mm

Apertura bocca b: 18 mm

Altezza bocca h_1 : 5 mm

Altezza anello h_2 : 7 mm

Ø anello D: 17,5 mm

Carico di coppia del cricchetto: 30 Nm

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	136 mm
Apertura	8 mm
Apertura bocca b	18 mm
Ø Anello D	17,5 mm
Altezza bocca h_1	5 mm
Carico di coppia del cricchetto	30 Nm
Altezza anello h_2	7 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave