



## Paio di guanti KX-05 KARBON, Misure guanti da lavoro: 7



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094315 7
GTIN	6942542968582
Classe articolo	02H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Guanto protettivo Impact equilibrato per un'ottima resistenza all'abrasione e un comfort di lunga durata. I diversi inserti su dita e dorso offrono un'ulteriore protezione da urti o schiacciamenti.

- **L'imbottitura sul dorso protegge dagli urti degli utensili manuali.**
- **Materiale di supporto in spandex e similpelle per una maggiore libertà di movimento e traspirabilità.**
- **Con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro.**

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Caratteristiche guanti: Piega del pollice rinforzata

Colore: nero / grigio

### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Serie	KX
Tipo di guanto	Guanti multiuso

Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	1
Lavaggio	Colorati 40 °C
Asciugatura	Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Protezione antiurto
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
EN 388:2016	4111XP
Materiale supporto	Skay simil-pelle / spandex / TPR
Campo di applicazione	Heavy Duty
Lunghezza	240 mm
Colore	nero / grigio
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso