



Paio di guanti KX-10 OBSIDIAN, Misure guanti da lavoro: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094319 11
GTIN	6942542968674
Classe articolo	02H

Descrizione

Esecuzione:

Con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro.

Guanto antitaglio aderente e leggero di classe 5 con rivestimento misto in poliuretano e nitrile per una buona presa.

- **Materiale di supporto in HPPE senza cuciture con tecnologia di lavorazione a 18 maglie.**
- **Rinforzo tra pollice ed indice per una maggiore durata.**
- **Polsini elastici con bordo a costa.**

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Serie	KX
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	1

Lavaggio	Colorati 40 °C
Asciugatura	Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	255 mm
Colore	nero / grigio
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti multiuso