



Paio di guanti KX-02B TWYLITE, Misure guanti da lavoro: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094314 7
GTIN	6942542968384
Classe articolo	02H

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo morbido e leggero con trama di nodi in silicone su palmo e punta delle dita per una buona presa in ambienti asciutti.

- **Indice e pollice rinforzati.**
- **Con pratico inserto in spugna sul pollice.**
- **Dorso in spandex per libertà di movimento e traspirabilità maggiori.**
- **Con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro.**

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Caratteristiche guanti: Senza lattice

Colore: nero / grigio

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Serie	KX
Categoria di protezione	Categoria II

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	1
Lavaggio	Colorati 40 °C
Asciugatura	Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388:2016	3121X
Materiale supporto	Skay simil-pelle / spandex
Rivestimento	Silicone
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	225 mm
Colore	nero / grigio
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso