



Paio di guanti KX-10 OBSIDIAN, Misure guanti da lavoro: 8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094319 8 |
| GTIN | 6942542968643 |
| Classe articolo | 02H |

Descrizione

Esecuzione:

Con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro.

Guanto antitaglio aderente e leggero di classe 5 con rivestimento misto in poliuretano e nitrile per una buona presa.

- **Materiale di supporto in HPPE senza cuciture con tecnologia di lavorazione a 18 maglie.**
- **Rinforzo tra pollice ed indice per una maggiore durata.**
- **Polsini elastici con bordo a costa.**

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Misure guanti da lavoro | 8 |
| Serie | KX |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Tipo di guanto | Guanti antitaglio |
| Contenuto | 1 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Lavaggio | Colorati 40 °C |
| Asciugatura | Asciugatura ad aria |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Caratteristiche guanti | Piega del pollice rinforzata |
| Caratteristiche guanti | Chiusura a strappo |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| EN 388:2003 | 4542 |
| EN 388:2016 | 4X42C |
| Materiale supporto | HPPE |
| Rivestimento | PU a base d'acqua / nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Lunghezza | 255 mm |
| Colore | nero / grigio |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | C |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |