



Paio di guanti KX-07 PETROLEA, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094317 9
GTIN	6942542968209
Classe articolo	02H

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo oleorepellente con doppio rivestimento in nitrile per ambienti di lavoro umidi e oleosi.

- **Primo rivestimento interamente in nitrile per la protezione sicura contro oli e grassi.**
- **Secondo rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi e oleosi.**
- **Polsino elastico con bordo a costa.**

Con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Colore: nero / grigio

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Serie	KX
Categoria di protezione	Categoria II

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	1
Lavaggio	Colorati 40 °C
Asciugatura	Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388:2016	4121X
Materiale supporto	Lycra®, poliammide
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	255 mm
Colore	nero / grigio
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso