

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 17
GTIN	4045197160270
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 233 mm

Apertura bocca b: 36,6 mm

Altezza bocca h_1 : 7,9 mm

Altezza anello h_2 : 10,9 mm

Ø anello D: 33,3 mm

Carico di coppia del cricchetto: 270 Nm

Descrizione tecnica

Apertura	17 mm
Lunghezza chiave L	233 mm
Altezza bocca h_1	7,9 mm
Ø Anello D	33,3 mm
Apertura bocca b	36,6 mm
Altezza anello h_2	10,9 mm
Carico di coppia del cricchetto	270 Nm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave