

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-937, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094486 10
GTIN	10076490449800
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-937. Guanto leggero con ottima combinazione di protezione antitaglio, oleorepellenza ed elevata resistenza. Doppio rivestimento in poliuretano e schiuma di nitrile per una buona presa. Con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** e fibre con tecnologia Dyneema® Diamond.

Esecuzione Testo pubblicitario:

HyFlex® 11-937. Guanto leggero con ottima combinazione di protezione antitaglio, oleorepellenza ed elevata resistenza.

- **Doppio rivestimento in poliuretano e schiuma di nitrile per una buona presa.**
- **Con tecnologia di lavorazione a 18 maglie e fibre con tecnologia Dyneema® Diamond.**
- **Per lavori di precisione.**
- **Colore: grigio/nero**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materiale supporto	Dyneema®
Rivestimento	PU / schiuma di nitrile
Materiale	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / nero
Peso	28 g
Lunghezza	212 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio