

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-937, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094486 11      |
| GTIN            | 10076490449817 |
| Classe articolo | 04P            |

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-937. Guanto leggero con ottima combinazione di protezione antitaglio, oleorepellenza ed elevata resistenza. Doppio rivestimento in poliuretano e schiuma di nitrile per una buona presa. Con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** e fibre con tecnologia Dyneema® Diamond.

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

HyFlex® 11-937. Guanto leggero con ottima combinazione di protezione antitaglio, oleorepellenza ed elevata resistenza.

- **Doppio rivestimento in poliuretano e schiuma di nitrile per una buona presa.**
- **Con tecnologia di lavorazione a 18 maglie e fibre con tecnologia Dyneema® Diamond.**
- **Per lavori di precisione.**
- **Colore: grigio/nero**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Nota Testo pubblicitario:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

## Descrizione tecnica

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Misure guanti da lavoro            | 11                           |
| Serie                              | HyFlex®                      |
| Tipo di guanto                     | Guanti multiuso              |
| Categoria di protezione            | Categoria II                 |
| Contenuto                          | 12                           |
| Caratteristiche guanti             | Ipoallergenico               |
| Caratteristiche guanti             | Privi di DMF                 |
| Caratteristiche guanti             | Piega del pollice rinforzata |
| Caratteristiche guanti             | Privi di silicone            |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G                          |
| Abbigliamento standard             | Oeko-Tex Standard 100        |
| EN 388                             | 4X42B                        |
| Materiale supporto                 | Dyneema®                     |
| Rivestimento                       | PU / schiuma di nitrile      |
| Materiale                          | Schiuma di nitrile           |
| Variante del rivestimento          | Rivestimento a 3/4           |
| Campo di applicazione              | Precisione                   |
| Colore                             | grigio / nero                |
| Peso                               | 28 g                         |
| Lunghezza                          | 212 mm                       |
| Utilizzo                           | riutilizzabile               |
| Categoria di protezione antitaglio | B                            |
| Tipo di prodotto                   | Guanti antitaglio            |