



Paio di guanti KryTech 580, Misure guanti da lavoro: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094468 7
GTIN	3245425804179
Classe articolo	06D

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 580 Grip&Proof. Per lavori di alta precisione in ambienti leggermente oleosi e sporchi. Presa efficace in aree oleose e grasse grazie alla tecnologia **Grip&Proof**. Lunga durata d'uso grazie alla resistenza agli oli e al materiale lavabile. Particolarmente adatto per la lavorazione di pezzi con olio da taglio; manipolazione di componenti macchina e lamiere oleosi; lavori di taglio, punzonatura e goffratura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	45

Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	senza lattice
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / grigio
Lunghezza	230 - 280 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio