

Garant
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 9mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614800 9
GTIN	4045197160195
Classe articolo	61B

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 143 mm

Apertura bocca b: 19,3 mm

Altezza bocca h_1 : 5 mm

Altezza anello h_2 : 7,6 mm

Ø anello D: 19 mm

Carico di coppia del cricchetto: 40 Nm

Descrizione tecnica

Altezza anello h_2	7,6 mm
Lunghezza chiave L	143 mm
Apertura	9 mm
Altezza bocca h_1	5 mm
Ø Anello D	19 mm
Carico di coppia del cricchetto	40 Nm
Apertura bocca b	19,3 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave