

## ejendals

### Paio di guanti Tegera® 450, Misure guanti da lavoro: 7



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094562 7
GTIN	7392626073319
Classe articolo	04R

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Tegera® 450. Guanto robusto con disegno di presa in schiuma di nitrile per una presa sicura su componenti leggermente oleosi con elevato pericolo di taglio. Ideale per l'uso in **condizioni di lavoro difficili** in ambienti molto polverosi. Tecnologia CRF per un'elevata sensibilità tattile.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G

EN 388	4X44C
Materiale supporto	Nylon, fibra di vetro
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero
Resistenza al calore fino a	100 °C
Lunghezza	220 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio