

Honeywell**Paio di guanti Check & Go C, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094542 8
GTIN	13603835522644
Classe articolo	09A

Descrizione**Esecuzione:**

Check & Go Green PU C. Il guanto in maglia aderente della serie **Check & Go** con rivestimento in PU verde. La codificazione cromatica e la lettera stampata di grandi dimensioni **facilitano agli utilizzatori e al personale di sicurezza il riconoscimento visivo** del livello di protezione antitaglio. Il guanto è adatto per lavori in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Con filo Dyneema®/di poliammide/Lycra® per un'elevata resistenza.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Serie	Check & Go
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
EN 388:2016	4X43C
Materiale supporto	Dyneema®, poliammide
Rivestimento	PU
Campo di impiego	Universale
Colore	verde / bianco
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio