

**Lime diamantate flessibili, Grana: D64µm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	529110 D64
GTIN	4007220806371
Classe articolo	53B

**Descrizione****Esecuzione:**

Lima diamantata flessibile, con rivestimento in grana abrasiva al diamante <strong>su entrambi i lati</strong>. Altezza con rivestimento 0,7 mm.

**Uso:**

Ideale per lavori di rettifica su superfici concave e convesse.

**Nota:**

Le lime diamantate si possono pulire nel petrolio mediante una spazzola metallica (ad es. n. art. 576000).

**Descrizione tecnica**

Grana	D64
Grado di finezza	fine
Dimensione	35×350 mm
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Larghezza	30 mm
Altezza	0,7 mm
Lunghezza	170 mm
Tipo di prodotto	Lima diamantata

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		