

**Mini-lima diamantata grana D126 (media) Universal, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	529420 1
GTIN	4007220257029
Classe articolo	53B

**Descrizione****Esecuzione:**

I pezzi grezzi sono ricoperti con polvere di diamante fissata con trattamento galvanico. Esecuzione più corta e più compatta rispetto alle lime ad ago diamantate. Ø Codolo 3 mm.

**Uso:**

Per ripassature di precisione con **limatrici ad aria compressa** (n. art. 079708) o nell'uso manuale (impugnatura con chiusura a scatto n. art. 519700).

**Nota:**

Altre esecuzioni su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Sezione trasversale con rivestimento	5×2 mm
Descrizione della forma	piatta
Lunghezza rivestimento	25 mm
Ø Gambo	3 mm
Rivestimento	su ambo i lati
Lunghezza complessiva	60 mm
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Grana	D126
Inclusa impugnatura per lime	no
Tipo di prodotto	Lima ad ago

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		