

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 10
GTIN	4045197160201
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.  
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 160 mm

Apertura bocca b: 22 mm

Altezza bocca  $h_1$ : 5,2 mm

Altezza anello  $h_2$ : 7,7 mm

Ø anello D: 20,8 mm

Carico di coppia del cricchetto: 70 Nm

**Descrizione tecnica**

Ø Anello D	20,8 mm
Carico di coppia del cricchetto	70 Nm
Lunghezza chiave L	160 mm
Apertura bocca b	22 mm
Altezza anello $h_2$	7,7 mm
Apertura	10 mm
Altezza bocca $h_1$	5,2 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

---

## Accessori

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 1	614850 1
--	----------