



## Mini-lima diamantata grana D126 (media) Universal, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	529420 4
GTIN	4007220257531
Classe articolo	53B

### Descrizione

#### Esecuzione:

I pezzi grezzi sono ricoperti con polvere di diamante fissata con trattamento galvanico. Esecuzione più corta e più compatta rispetto alle lime ad ago diamantate. Ø Codolo 3 mm.

#### Uso:

Per ripassature di precisione con **limatrici ad aria compressa** (n. art. 079708) o nell'uso manuale (impugnatura con chiusura a scatto n. art. 519700).

#### Nota:

Altre esecuzioni su richiesta.

### Descrizione tecnica

Descrizione della forma	tonda
Lunghezza rivestimento	25 mm
Sezione trasversale con rivestimento	2 mm
Ø Gambo	3 mm
Rivestimento	completa
Lunghezza complessiva	60 mm
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Grana	D126
Inclusa impugnatura per lime	no
Tipo di prodotto	Lima ad ago

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		