

**Garant**
**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 38mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 38
GTIN	4045197511867
Classe articolo	61B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.  
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 482 mm

Apertura bocca b: 76,2 mm

Altezza bocca  $h_1$ : 16,6 mm

Altezza anello  $h_2$ : 19,6 mm

Ø anello D: 65,5 mm

Carico di coppia del cricchetto: 1150 Nm

**Descrizione tecnica**

Altezza bocca $h_1$	16,6 mm
Lunghezza chiave L	482 mm
Ø Anello D	65,5 mm
Apertura	38 mm
Apertura bocca b	76,2 mm
Carico di coppia del cricchetto	1150 Nm
Altezza anello $h_2$	19,6 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave