



## Strumento di misura universale in astuccio di legno, Modello: SET



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428300 SET
GTIN	5051102226589
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Struttura tubolare leggera e stabile.** Due aste di misura per l'alloggiamento dei vari tastatori. Supporto fisso per asta di misura (senza scanalatura di guida) per una regolazione approssimativa sul tubo. Supporto mobile per asta di misura con guida a sfere, priva di gioco e attrito, che consente la massima precisione. **Forza di misura costante grazie alla molla integrata.** Affinché sia possibile l'inserimento senza contatto nella posizione di misura, l'asta di misura mobile è retrattile. Intervallo di misurazione ampliabile grazie alla prolunga opzionale (max. 3000 mm). Utilizzabile con tutti i comparatori o comparatori ad alta precisione con gambo  $\varnothing$  8 mm, h6.

#### Uso:

**Strumento di misura universale per la verifica comparativa.** Per misure interne ed esterne di qualsiasi genere e per la misurazione su spallamenti stretti. Con accessori speciali per misurare ruote di centraggio, intagli, scanalature, codi di rondine, coni, dentature, filettature interne e esterne.

#### Fornitura:

Strumento base, astuccio di legno. Incluse aste di misura n. art. 428350 Dim. 50, 2 punte di contatto n. art. 428360 Dim. S, 2 dadi di fissaggio n. art. 428358, 2 aste di profondità regolabili n. art. 428354 Dim. A, comparatore digitale con visualizzazione della scala, lettura 0,001 mm, funzione min./max., puntale per tastatore.

### Descrizione tecnica

Corsa supporto mobile	20 mm
Campo di applicazione esterno	0 - 220 mm

Campo di applicazione interno	30 - 255 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A3
Tipo di prodotto	Strumento di misurazione universale

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio universali Campo di misura massima 600 mm	021400 600
--	------------

## Accessori

Dado di fissaggio per 428360, pezzo Modello K	428358 K
Coppia di aste di misura Profondità delle aste 50 mm	428350 50
Punta di contatto per bracci di misura, pezzo Modello S	428360 S
Prolunga per n. art. 428300 Lunghezza 150 mm	428320 150
Prolunga per n. art. 428300 Lunghezza 500 mm	428320 500