

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 19
GTIN	4045197160294
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.  
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 250 mm

Apertura bocca b: 40,3 mm

Altezza bocca  $h_1$ : 8,5 mm

Altezza anello  $h_2$ : 11,5 mm

Ø anello D: 34,5 mm

Carico di coppia del cricchetto: 325 Nm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza chiave L	250 mm
Altezza anello $h_2$	11,5 mm
Carico di coppia del cricchetto	325 Nm
Ø Anello D	34,5 mm
Altezza bocca $h_1$	8,5 mm
Apertura	19 mm
Apertura bocca b	40,3 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

---

## Accessori

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 3	614850 3
----------------------------------------------	----------