

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 11
GTIN	4045197160218
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 168 mm

Apertura bocca b: 24 mm

Altezza bocca h_1 : 5,3 mm

Altezza anello h_2 : 8,3 mm

Ø anello D: 22,5 mm

Carico di coppia del cricchetto: 80 Nm

Descrizione tecnica

Apertura	11 mm
Altezza anello h_2	8,3 mm
Ø Anello D	22,5 mm
Apertura bocca b	24 mm
Lunghezza chiave L	168 mm
Altezza bocca h_1	5,3 mm
Carico di coppia del cricchetto	80 Nm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave