



## Paio di guanti KryTech 531, Misure guanti da lavoro: 7



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094554 7
GTIN	3245425310076
Classe articolo	04P

### Descrizione

**Esecuzione:**

KryTech 531. Guanto antitaglio con rivestimento in nitrile-PU a base d'acqua per lavori in ambienti con poca sporcizia. Elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata. Standard Oeko-Tex® 100. Privo di DMF.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Clothing standard: Oeko-Tex Standard 100

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

## Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	Nitrile / PU
Campo di impiego	Universale
Colore	nero / grigio
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio