

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 12
GTIN	4045197160225
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 174 mm

Apertura bocca b: 25,9 mm

Altezza bocca h_1 : 5,8 mm

Altezza anello h_2 : 8,7 mm

Ø anello D: 23,7 mm

Carico di coppia del cricchetto: 90 Nm

Descrizione tecnica

Ø Anello D	23,7 mm
Altezza bocca h_1	5,8 mm
Apertura	12 mm
Altezza anello h_2	8,7 mm
Apertura bocca b	25,9 mm
Carico di coppia del cricchetto	90 Nm
Lunghezza chiave L	174 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave