

**Paio di guanti Pro Cut B, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094495 10
GTIN	4045197890719
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX Cut B. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture **per lavori di precisione**. Con innovativo rivestimento in schiuma poliuretanic di nitrile per una **buona indossabilità e destrezza**, che garantisce la **massima traspirabilità**. Con **piega del pollice rinforzata** per una maggiore durata. Ideale per l'uso in ambienti asciutti e oleosi. **Tecnologia a filo continuo a 18 maglie**.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Categoria di protezione antitaglio: B

Colore: nero / grigio

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II

Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
EN 388:2016	4X42B
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio