

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 22
GTIN	4045197160317
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.  
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 286 mm

Apertura bocca b: 45,7 mm

Altezza bocca  $h_1$ : 9,6 mm

Altezza anello  $h_2$ : 13 mm

Ø anello D: 42 mm

Carico di coppia del cricchetto: 410 Nm

**Descrizione tecnica**

Carico di coppia del cricchetto	410 Nm
Apertura	22 mm
Lunghezza chiave L	286 mm
Altezza bocca $h_1$	9,6 mm
Altezza anello $h_2$	13 mm
Ø Anello D	42 mm
Apertura bocca b	45,7 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave