

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 46mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 46
GTIN	4045197511881
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.  
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 640 mm

Apertura bocca b: 96 mm

Altezza bocca  $h_1$ : 21 mm

Altezza anello  $h_2$ : 26,5 mm

Ø anello D: 88 mm

Carico di coppia del cricchetto: 1500 Nm

**Descrizione tecnica**

Apertura	46 mm
Ø Anello D	88 mm
Altezza anello $h_2$	26,5 mm
Apertura bocca b	96 mm
Carico di coppia del cricchetto	1500 Nm
Altezza bocca $h_1$	21 mm
Lunghezza chiave L	640 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave