

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614812 10
GTIN	4045197160386
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Apertura	10 mm
Altezza anello h ₂	7,7 mm
Lunghezza chiave L	160 mm
Altezza bocca h ₁	5,2 mm
Apertura bocca b	22 mm
Ø Anello D	20,8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 1

614850 1